



## Комплектующие и запасные части

### Перечень изделий, поставляемых предприятием



#### ДИАФРАГМЫ ДКС, ДФС, ДБС

#### СОСУДЫ УРАВНИТЕЛЬНЫЕ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И КОНДЕНСАЦИОННЫЕ

##### РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕМБРАННЫЕ:

5319, 5320, 5321, 5322, 5497

##### РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕМБРАННЫЕ:

5319, 5320, 5321, 5322, 5497 для высокоагрессивных сред с мембраной из тантала;

ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ИЗ СТАЛЕЙ 20 и 12X18Н10Т для ДМПК-100М (АМ), 13ДД11

#### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ 13ДД11

- МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ МОД. 720 (16, 25, 40 кПа)
- МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ МОД. 720 (63, 100, 160 кПа)
- МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ МОД. 722
- МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ МОД. 728 (16, 25, 40 кПа)
- МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ МОД. 728 (63, 100, 160 кПа)
- МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ МОД. 720, 722 С МЕМБРАНАМИ ИЗ ТАНТАЛА
- СИЛЬФОНЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ АЕ28, АЕ34, АЕ42
- ПНЕВМОУСИЛИТЕЛЬ (ПНЕВМОРЕЛЕ)
- КОМПЛЕКТ: СОПЛО И ЗАСЛОНКА
- МЕМБРАНА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АЕ32, АЕ64, АЕ105
- ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ МЕМБРАННОГО БЛОКА МОД. 720, 728
- ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ МЕМБРАННОГО БЛОКА МОД. 722
- ПРОКЛАДКА ФТОРОПЛАСТОВАЯ ДЛЯ МЕМБРАННОГО БЛОКА МОД. 720, 728
- ПРОКЛАДКА ФТОРОПЛАСТОВАЯ ДЛЯ МЕМБРАННОГО БЛОКА МОД. 722

#### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ ДМПК-100

- УЗЕЛ ВЫВОДА (В СБОРЕ) ДЛЯ ДМПК-100М, ДМПК-100АМ
- МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ДМПК-100М, ДМПК-100АМ
- СИЛЬФОНЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ АЕ21, АЕ28
- СОПЛО ИНДИКАТОРА РАССОГЛАСОВАНИЯ
- ДРОССЕЛЬ
- ПНЕВМОУСИЛИТЕЛЬ
- ЗАСЛОНКА (В СБОРЕ)
- УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА УЗЛА ВЫВОДА ДМПК-100М, ДМПК-100АМ

#### УРОВНЕМЕР БУЙКОВЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УБ-П

- КОМПЛЕКТ: СОПЛО И ЗАСЛОНКА



- МЕМБРАНА УЗЛА ВЫВОДА
- СИЛЬФОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ А20Х10Х0,08
- УЗЕЛ ЛЕНТЫ (ДЛЯ ВСЕХ ДАТЧИКОВ ГСП)
  - 36 824.017 (ИНСУ 6.394.003, 4В6.394.009)
  - 36 824.017 (ИНСУ 6.394.004, 4В6.394.010)
  - 36 824 015 (ИНСУ 6.394.001, 4В6.394.014)
  - 4В6.394.015 (ИНСУ 6.394.005)
  - 4В6.394.005 (ИНСУ 6.394.002)
- ПНЕВМОУСИЛИТЕЛЬ (ПНЕВМОРЕЛЕ)
- КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ПОДВЕСКИ БУЙКА

#### **ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ ДПП-2**

- МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ МОД. 11, 12, 13, 14, 15
- МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ МОД. 11, 12, 13, 14, 15 С МЕМБРАНАМИ ИЗ ТАНТАЛА ПНЕВМОРЕЛЕ
- МЕМБРАНЫ МЕМБРАННЫХ БЛОКОВ ИЗ ТАНТАЛА МОД. 11, 12, 13, 14, 15
- СИЛЬФОНЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 020Х10Х0,08; 028Х4Х0,08
- ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ МЕМБРАННОГО БЛОКА МОД. 11, 12, 14, 15
- ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ МЕМБРАННОГО БЛОКА МОД. 13
- ПРОКЛАДКА ФТОРОПЛАСТОВАЯ ДЛЯ МЕМБРАННОГО БЛОКА МОД. 11, 12, 14, 15
- ПРОКЛАДКА ФТОРОПЛАСТОВАЯ ДЛЯ МЕМБРАННОГО БЛОКА МОД. 13

#### **УРОВНЕМЕР-РЕГУЛЯТОР БУЙКОВЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УРБ-П**

- ЗАСЛОНКА УРБ-П
- СИЛЬФОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ УРБ-П
- ДРОССЕЛЬ УРБ-П

#### **УРОВНЕМЕРЫ РУБ, РУКЦ, ИУВЦ**

- УЗЛЫ ВЫВОДА ТОРСИОННЫЕ С ТОРСИОННОЙ ТРУБКОЙ ИЗ СПЛАВА 36НХТЮ

#### **Преобразователи «САФИР-22»**

- МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ МОД. 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 2340, 2420, 2430, 2434, 2444, 2520, 2530, 2540.
- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ МОД. 2150, 2151, 2160, 2161, 2170, 2171.
- МЕМБРАННЫЕ БЛОКИ МОД. 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 2340, 2420, 2430, 2434, 2444, 2520, 2530, 2540. С МЕМБРАНАМИ ИЗ ТАНТАЛА
- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ МОД. 2150, 2160, 2170, С МЕМБРАНАМИ ИЗ ТАНТАЛА
- ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ В МИКРОПРОЦЕССОРНОМ ИСПОЛНЕНИИ С ЖКИ И ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 0...5; 4...20 мА
- ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ МЕМБРАННОГО БЛОКА МОД. 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 2340, 2420, 2430, 2434, 2444, 2520, 2530, 2540 И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ МОД. 2150, 2160, 2170.
- ПРОКЛАДКА ФТОРОПЛАСТОВАЯ ДЛЯ МЕМБРАННОГО БЛОКА МОД. 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 2340, 2420, 2430, 2434, 2444, 2520, 2530, 2540 И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ МОД. 2150.

#### **ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ДРУГИХ ДАТЧИКОВ ГСП**

- УЗЕЛ СИЛЬФОНА (20Х10Х0,08 (МС-П1, ВС-П1, МС-Э1, ВС-Э1, МАС-П1, МВС-П1, МАС-Э1, МВС-Э1)
- УЗЕЛ СИЛЬФОНА (65Х10Х0,1 (ТС-П2,ТС-Э2, НС-П2, НС-Э2, ТНС-П2, ТНС-Э2)
- УЗЕЛ СИЛЬФОНА (9Х10Х0,08 (МС-П15, МС-Э15, МС-П2, МВС-П2, МС-Э2, МВС-Э2)
- УЗЕЛ СИЛЬФОНА (42Х10Х0,1 (ТНС-П3,ТНС-Э3, НС-П3, НС-Э3)
- УЗЕЛ СИЛЬФОНА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ВСЕХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ГСП С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ.
- ПНЕВМОУСИЛИТЕЛЬ (ПНЕВМОРЕЛЕ)

**Более подробные технические данные о продукции приведены в технических описаниях и руководствах по эксплуатации на соответствующие приборы. Также предприятие оставляет за собой право вносить изменения в действующее ТУ на производимую продукцию, улучшающие технические характеристики устройств.**